
Technisches Datenblatt

Distanzmuffe

Artikelnummer: 3415066



Durchgehendes Innengewinde.


CE

Zn	Zinkdruckguss
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3415066
Typ	965 M6X25 G
Bezeichnung 1	Distanzmuffe
Hersteller	OBO
Dimension	M6x25mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0487 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	25 mm
Maß 1 metrisch	6
Maß 2 metrisch	6
Maß L	25 mm

Technisches Datenblatt

Distanzmuffe

Artikelnummer: 3415066

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde	ja
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M6
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	10
Sechskantig	ja