Technisches Datenblatt

Schraubdübel mit M6-Gewinde

Artikelnummer: 3133036

- mit Holzschraubenschaft und Gewinde M6




CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3133036
Typ	985 M6 35
Bezeichnung 1	Schraubdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M6x35mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,533 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0107 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	35 mm
Maß D	4,3 mm
Maß G	M6 mm
Maß L	45 mm
Maß L1	35 mm

Technisches Datenblatt

Schraubdübel mit M6-Gewinde

Artikelnummer: 3133036

Technische Daten

Gehärtet	nein
Kopfform	Außengewinde
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	4,3 mm
Schraubsystem	sonstige
Zweigängig	nein