
Technisches Datenblatt

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Artikelnummer: 7404964



Geräteanschlussdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7404964
Typ	AIKF DAT 25040
Bezeichnung 1	Geräteanschlussdeckel
Bezeichnung 2	für Telitank-Montage
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	550 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,8695 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Artikelnummer: 7404964

Abmessungen



Länge	800 mm
Breite	250 mm
Höhe	40 mm
Maß b	287 mm
Maß h	37 mm

Technisches Datenblatt

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Artikelnummer: 7404964

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	quadratisch
ROHS Konform	ja