
Technisches Datenblatt

Blinddeckel T-Abzweig

Artikelnummer: 7404914



Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigkanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm. Die Breite des abzweigenden Kanals ist der Typbezeichnung zu entnehmen.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7404914
Typ	AIKF D 15040T150
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Abgang auf Abzweigekanal
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	354 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,6255 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Blinddeckel T-Abzweig

Artikelnummer: 7404914

Abmessungen



Länge	800 mm
Breite	150 mm
Höhe	40 mm
Maß a	150 mm
Maß b	187 mm
Maß h	37 mm

Technisches Datenblatt

Blinddeckel T-Abzweig

Artikelnummer: 7404914

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	sonstige
Mit Anschlussöffnung	ja
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne
ROHS Konform	ja