
Technisches Datenblatt

Blinddeckel Inneneck

Artikelnummer: 7405004




Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Innenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7405004
Typ	AIKF IEA 20070
Bezeichnung 1	Inneneck-Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Aufboden-Kanal
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1090 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	25,2475 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	800 mm
Breite	200 mm
Höhe	70 mm
Maß b	266 mm
Maß h	67 mm

Technisches Datenblatt

Blinddeckel Inneneck

Artikelnummer: 7405004

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Inneneck
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne
ROHS Konform	ja