Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Artikelnummer: 7404720



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks oder zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 4, 6, 9.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7404720
Typ	AIKU 35075
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Hersteller	OBO
Dimension	2400x375x75
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	445,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,249 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Artikelnummer: 7404720

Abmessungen



Länge	2.400 mm
Breite	350 mm
Höhe	75 mm
Blechstärke Unterteil	1 mm
Maß B	350 mm
Maß b	350 mm
Maß h	75 mm

Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand	nein
Nutzquerschnitt	248 cm²
Querschnitt Zug 3	10908 mm²
Querschnitt Zug a	11673 mm²
Querschnitt Zug b	2250 mm²
ROHS Konform	ja
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken