
Technisches Datenblatt

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Artikelnummer: 1112120



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

CE 16,5 H E30 E90

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1112120
Typ	AMS3518UP2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 16,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	116 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,6136 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Artikelnummer: 1112120

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	16,5 mm
Statischer Wert A	1,48 cm²
Statischer Wert Iy	0,6 cm⁴
Statischer Wert Iz	2,33 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,54 cm³
Statischer Wert Wz	1,33 cm³