Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR50, für Geräteeinbaudose 71GD6/11, 1-fach

Artikelnummer: 6119394



Frontrastender Abdeckrahmen für Einbaugeräte mit 50 mm Zentralplatte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waageechte und senkrechte Geräteinstallation, zur Montage auf Geräteeinbaudose 71GD6, 71GD11 oder in Montageträger 71MTD.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

PC Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	6119394
Typ	AR50-F1 SWGR
Bezeichnung 1	Abdeckrahmen
Bezeichnung 2	50er Zentraleinsatz, 1fach
Hersteller	OBO
Dimension	84x84mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0857 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR50, für Geräteeinbaudose 71GD6/11, 1-fach

Artikelnummer: 6119394

Abmessungen



Breite	84 mm
Höhe	84 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Einheiten horizontal	1
Anzahl der Einheiten vertikal	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Geeignet für Einbauinstallation	ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal	ja
Geeignet für Unterflurkanaldose	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Montagerichtung	horizontal und vertikal
ROHS Konform	ja
Schutzart	sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld	nein
Tiefe	8,5 mm
Transparent	nein
Mit Montagerahmen	nein
Durchmesser Öffnung	0