Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15, schwarz

Artikelnummer: 6420683



Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Schwarz beschichtet.

CE UK CA

St Stahl

P135 PES135 - Polyester

Stammdaten


Artikelnummer	6420683
Typ	AW 15 21 FTK SW
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B210mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES135 - Polyester
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0567 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15, schwarz

Artikelnummer: 6420683

Abmessungen



Länge	40 mm
Breite	210 mm
Höhe	60 mm
Maß A	40 mm
Maß B	210 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
EPD-Artikel	nein
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	200 mm
für Breite min.	200
Lochdurchmesser	11 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Wandbefestigung								
	Maximale Belastung [kN]							
	Auslegerbreite [mm]							
Dübel Typ	110	160	210	310	410	510	560	610
FAZIIPlus 10 (hef=60)	1,5	1,5	1,5	1,25	1,05	0,95	0,9	0,9
FAZIIPlus 10 (hef=40)	1,5	1,5	1,5	1,2	0,95	0,8	0,75	0,7

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!