
Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6080910

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6080910
Typ	AZDMD 300 FS
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	303x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	254,77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,7838 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6080910

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	303 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß H	10 mm

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6080910

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein