Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080915

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.



CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6080915
Typ	AZDMD 300 FT
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	303x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	284,867 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,2586 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080915

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	303 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß H	10 mm

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080915

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein