

## Kanal 190 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	<b>S2 19028</b> 7400 30 0
Verbindungsglasche	<b>VL 19028E</b> 7400 96 0
Vertikalkrümmen	<b>KV2 19028</b> 7400 62 0

## Kanal 190 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	<b>S2 19038</b> 7400 30 4
Verbindungsglasche	<b>VL 19038E</b> 7400 96 2
Vertikalkrümmen	<b>KV2 19038</b> 7400 62 4

## Kanal 190 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	<b>S2 19048</b> 7400 30 8
Verbindungsglasche	<b>VL 19048E</b> 7400 96 4
Vertikalkrümmen	<b>KV2 19048</b> 7400 62 8

## Kanal 250 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	<b>S2 25028</b> 7400 31 2
Kanal, 3-zügig*	<b>S3 25028</b> 7400 32 4
Verbindungsglasche	<b>VL 25028E</b> 7400 96 6
Vertikalkrümmen 2-zügig*	<b>KV2 25028</b> 7400 63 2
Vertikalkrümmen 3-zügig*	<b>KV3 35028</b> 7400 65 6

## Kanal 250 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	<b>S2 25038</b> 7400 31 6
Kanal, 3-zügig*	<b>S3 25038</b> 7400 32 8
Verbindungsglasche	<b>VL 25038E</b> 7400 96 8
Vertikalkrümmen 2-zügig*	<b>KV2 25038</b> 7400 63 6
Vertikalkrümmen 3-zügig*	<b>KV3 25038</b> 7400 64 8

## Kanal 250 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	<b>S2 25048</b> 7400 32 0
Kanal, 3-zügig*	<b>S3 25048</b> 7400 33 2
Verbindungsglasche	<b>VL 25048E</b> 7400 97 0
Vertikalkrümmen 2-zügig*	<b>KV2 25048</b> 7400 64 0
Vertikalkrümmen 3-zügig*	<b>KV3 25048</b> 7400 65 2

## Kanal 350 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 3-zügig*	<b>S3 35028</b> 7400 33 6
Verbindungsglasche	<b>VL 35028E</b> 7400 97 2
Vertikalkrümmen 3-zügig*	<b>KV3 35028</b> 7400 65 6

## Kanal 350 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 3-zügig*	<b>S3 35038</b> 7400 34 0
Verbindungsglasche	<b>VL 35038E</b> 7400 97 4
Vertikalkrümmen 3-zügig*	<b>KV3 35038</b> 7400 66 0

## Kanal 350 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 3-zügig*	<b>S3 35048</b> 7400 34 4
Verbindungsglasche	<b>VL 35048E</b> 7400 97 6
Vertikalkrümmen 3-zügig*	<b>KV3 35048</b> 7400 66 4

\* Lieferlänge der Kanäle 2.000 mm



### Unterflurdose UZD350-3

Estrichhöhe in mm	Typ	Art.-Nr.
70-125	<b>UZD350-3</b>	7410 03 4
115-170	<b>UZD115170 350-3</b>	7410 04 7
165-220	<b>UZD165220 350-3</b>	7410 05 6

### Kanalverbindungswinkel

Typ	Art.-Nr.
<b>VW E</b>	7400 98 0

### Schnellentriegelungshilfe

Typ	Art.-Nr.
<b>SE UZD3</b>	7410 16 0

Nenngröße	Montagedeckel	trocken und feucht gepflegt		nass gepflegt	
		Geräteinsatz	Kassette m. Schnurauslass	Kassette für Tubus	Geräteeinbau
Nenngröße 4	<b>DUG 350-3 4</b> 7400 50 5	Rastschieber <b>GES4-2U10T 7011</b> 7405 14 5 Griffbügel <b>GES4 U 7011</b> 7405 19 6	<b>RKSN2 4 VS 20</b> 7409 20 8	<b>RKFN2 4 VS 20</b> 7409 36 2	<b>2 x UT3 45 3</b> 7408 72 3
Nenngröße 6	<b>DUG 350-3 6</b> 7400 50 9	Rastschieber <b>GES6-2U10T 7011</b> 7405 32 1 Griffbügel <b>GES6 U 7011</b> 7405 30 8			<b>3 x UT3 45 3</b> 7408 72 3
Nenngröße 9	<b>DUG 350-3 9</b> 7400 51 3	Rastschieber <b>GES9-3S U 7011</b> 7405 08 3 Griffbügel <b>GES9-3B U 7011</b> 7405 07 7	<b>RKSN2 9 VS 20</b> 7409 21 8	<b>RKFN2 9 VS 20</b> 7409 36 8	<b>3 x UT4 45 4</b> 7408 72 7
Nenngröße R4	<b>DUG 350-3 R4</b> 7400 51 7	<b>GESR4 U 7011</b> 7405 43 6	<b>RKS2 R4 V20</b> 7409 25 8	<b>RKFR2 4 V20</b> 7409 42 2	<b>2 x UT3 45 3</b> 7408 72 3
Nenngröße R7	<b>DUG 350-3 R7</b> 7400 53 3	<b>GESR7 10U 7011</b> 7405 45 2	<b>RKS2 R7 V20</b> 7409 26 8	<b>RKFR2 7 V20</b> 7409 42 6	<b>2 x UT3 45 3</b> 7408 72 3 <b>1 x UT4 45 4</b> 7408 72 7
Nenngröße R9	<b>DUG 350-3 R9</b> 7400 54 9	Rastschieber <b>GESR9-2U12T 7011</b> 7405 46 5 Griffbügel <b>GESR9 U 7011</b> 7405 52 8	<b>RKS2 R9 V20</b> 7409 27 8	<b>RKFR2 9 V20</b> 7409 43 0	<b>3 x UT4 45 4</b> 7408 72 7

Geräteeinsätze aus Kunststoff, Farbe eisengrau. Weitere Farben finden Sie in unserem Unterflur-Katalog. Bodenbelagausparung im Geräteinsatz variabel:  
eckig: 3,5,8 oder 10 mm  
rund R4, R7: 5 oder 10 mm  
rund R 5: 3,5,10 oder 12 mm

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung  
Nivellierbereich 110-155 mm [rund]  
Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung  
Nivellierbereich 110-155 mm [rund]  
Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]

Tubus bitte separat bestellen.



Geräteeinbau in Nenngröße 4  
Platz für 6x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße 6  
Platz für 9x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße 9  
Platz für 12x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße R4  
Platz für 6x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße R7  
Platz für 10x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße R9  
Platz für 12x Modul 45

### Geräteeinbau Energietechnik

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt
<b>Typ</b>	<b>STD-D3 RW1</b>	<b>STD-D3 RW2</b>	<b>STD-D3 RW3</b>	<b>STD-D3 SRO1</b>	<b>STD-D3 SRO2</b>	<b>STD-D3 SRO3</b>
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	2-fach	3-fach
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6120 07 2</b>	<b>6120 10 2</b>	<b>6120 12 2</b>	<b>6120 07 8</b>	<b>6120 10 8</b>	<b>6120 12 8</b>

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Blindabdeckung, 1 Modul	Überspannungsschutz-Modul
<b>Typ</b>	<b>STD-D3 MZGN1</b>	<b>STD-D3 MZGN2</b>	<b>STD-D3 MZGN3</b>	<b>LP 45</b>	<b>ÜSM-A-4</b>
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	akustisch
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6120 07 6</b>	<b>6120 10 6</b>	<b>6120 12 6</b>	<b>7407 58 4</b>	<b>5092 47 2</b>

### Geräteeinbau Datentechnik

	Antennendose, 1 Modul, TV/ Radio/SAT, Einzeldose	Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-Charger, 1 Modul, 2 USB-Buchsen, max. 2,1 A Ladestrom
<b>Typ</b>	<b>ANT-3SD RW1</b>	<b>MTS-2R F RW1</b>	<b>MTS-VGA F RW1</b>	<b>MTS-HD F RW1</b>	<b>MTS-U3A F RW1</b>	<b>MTG-2UC2.1 RW1</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6105 28 2</b>	<b>6105 07 8</b>	<b>6104 67 0</b>	<b>6104 83 8</b>	<b>6104 93 4</b>	<b>6105 30 0</b>

	Datentechnik-träger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM	Datenanschluss-modul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt	Datenanschluss-modul RJ45, Kat. 5e, geschirmt	Datenanschluss-modul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt
<b>Typ</b>	<b>DTS-2RM RW1</b>	<b>ASM-C5</b>	<b>ASM-C5 G</b>	<b>ASM-C6</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>6119 29 8</b>	<b>6117 33 7</b>	<b>6117 32 5</b>	<b>6117 34 1</b>
				<b>ASM-C6 G</b>
				<b>6117 32 9</b>

Weitere Datentechnikträger für die Hersteller Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Corning, R&M, Rutenbeck und Avaya finden Sie in unserem Einbaugeräte-Katalog.

### Aufstockhilfen für Unterflurdose UZD350-3

	Aufstockhilfe auf Estrichhöhe 115-170 mm	Aufstockhilfe auf Estrichhöhe 165-220 mm
<b>Typ</b>	<b>ASH350-3 B115170</b>	<b>ASH350-3 B165220</b>
Ausführung	Stahl, bandverzinkt	Stahl, bandverzinkt
<b>Art.-Nr.</b>	<b>7410 15 0</b>	<b>7410 15 6</b>

### Zubehör für Kassetten mit Tubus

	Tubus für runde und quadratische Kassetten	Tubus für runde und quadratische Kassetten, mit Griffbügel
<b>Typ</b>	<b>TUK2 V</b>	<b>TUK2 GV</b>
Ausführung	Abdeckung aus V2A	Abdeckung aus V2A
<b>Art.-Nr.</b>	<b>7428 14 1</b>	<b>7428 14 0</b>

### Nivelliereinheiten für Kassetten

	Nivelliereinheit Bausatz mit 4 Stück	Nivelliereinheit Bausatz mit 4 Stück
<b>Typ</b>	<b>RK NEV2 110</b>	<b>RK NEV2 150</b>
Höhe	110 mm	150 mm
Nivellierbereich	140-190 mm	180-230 mm
<b>Art.-Nr.</b>	<b>7405 81 5</b>	<b>7405 81 6</b>