
# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech A4

## Artikelnummer: 7084145




Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.

| | |
|---|---|
| A4 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7084145 |
| Typ | BEB 300 A4 |
| Bezeichnung 1 | Bodenendblech |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B300mm |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 14,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9583 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 300 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Funktionserhalt | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |