

Technisches Datenblatt

Anschlussbauteil für Montageschienen MS41

Art.-Nr. 7207056

OBO
BETTERMANN




Bauteil zur Montage von Gewindestangen an Montageschienen MS4141P und MS4121P. Zur Montage von Kabelrinnen- und Gitterrinnensystemen oberhalb abgehängter Brandschutzdecken in Flucht- und Rettungswegen. Verhindert im Brandfall das Aufbiegen der Montageschienen. Geeignet für Gewindestangen M8, M10 und M12. Keine zusätzliche Unterlegscheibe notwendig.

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7207056
Typ	PLF 41 12 FT
Bezeichnung 1	Anschlussbauteil
Bezeichnung 2	für Montageschiene MS 41
Dimension	48x35x13
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	5,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	48,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	13,00 mm
Maß D	13,00 Ø mm
Ausführung	M12
Gewinde	M12

