
Technisches Datenblatt

Sprosse CKD 40

Artikelnummer: 6008285



Sprosse CKD40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6008285
Typ	CKD 40 80 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B754mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	275 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,8783 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sprosse CKD 40

Artikelnummer: 6008285

Abmessungen





Abmessung BxH	2 x 40 x 22,5 mm
Länge	754 mm
Breite	754 mm
Höhe	100 mm

Technische Daten

Materialstärke	2 mm
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	18 mm