Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht

Artikelnummer: 1105125

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.



CE 11 N

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1105125
Typ	CL2008UP2000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 11mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x20x8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	23,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2039 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht

Artikelnummer: 1105125

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	0,75 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	11 mm
Statischer Wert A	0,3 cm²
Statischer Wert Iy	0,03 cm⁴
Statischer Wert Iz	0,17 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,03 cm³
Statischer Wert Wz	0,17 cm³