Technisches Datenblatt

Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1109790

Profilschiene, gelocht, mit 16 mm Schlitzweite.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1109790
Typ	CM3015P0300FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 16mm
Hersteller	OBO
Dimension	300x30x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4994 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1109790

Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	30 mm
Höhe	15 mm
Maß L	300 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	16 mm
Statischer Wert A	0,8 cm²
Statischer Wert Iy	0,24 cm⁴
Statischer Wert Iz	1,22 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,29 cm³
Statischer Wert Wz	0,81 cm³