Technisches Datenblatt

Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Artikelnummer: 6116858



Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte. Bestückung: - zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	6116858
Typ	DBV-A3E D2S
Bezeichnung 1	Deskbox, versenkbar
Bezeichnung 2	zum Einbau in Tischplatten
Hersteller	OBO
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	99,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Artikelnummer: 6116858

Abmessungen



Länge	212 mm

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Ausführung	Deckel aus Edelstahl
Ausführung	Einbau
Ausziehbar	ja
Form	rund
Hochklappbar	nein
Länge der Zuleitung	3 m
ROHS Konform	exempt
Überspannungsschutz	nein