
Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Artikelnummer: 7138726

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7138726
Typ	DFAAM 300 A2
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für RAAM 300
Hersteller	OBO
Dimension	B=300mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	300 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß	300 mm
B	

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Artikelnummer: 7138726

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1,25 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein