
Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Artikelnummer: 7138746

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




CE 35 60 85 110

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7138746
Typ	DFAAM 300 A4
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für RAAM 300
Hersteller	OBO
Dimension	B=300mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	300 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß	300 mm
B	

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Artikelnummer: 7138746

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1,25 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein