
Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Artikelnummer: 7138728

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




CE 35 60 85 110

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7138728
Typ	DFAAM 400 A2
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für RAAM 400
Hersteller	OBO
Dimension	B=400mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	31,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	400 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß	400 mm
B	

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Artikelnummer: 7138728

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1,25 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein