# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen Magic A4

## Artikelnummer: 7138590

Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CE 35 60 85 110

| | |
|---|---|
| A4 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7138590 |
| Typ | DFBM 90 100 A4 |
| Bezeichnung 1 | Deckel Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | für Bogen RBM 90 100 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B=100mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | blank, nachbehandelt |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen Magic A4

## Artikelnummer: 7138590

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 100 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |