
Technisches Datenblatt

Sechskantmutter ISO 4032

Artikelnummer: 3400344



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.


CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3400344
Typ	DIN934 M6 F
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Bezeichnung 2	nach DIN 934
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0063 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Maß d	6 mm
Maß h	5,2 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter ISO 4032

Artikelnummer: 3400344

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	10
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	1/4 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant