Technisches Datenblatt

Distanzstück A4

Artikelnummer: 6416450

Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen. Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profils und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben.



NEU bei OBO

US3

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6416450
Typ	DSK 25 A4
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	zum Einsatz in US 3-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	46x40x22,5
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0152 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Distanzstück A4

Artikelnummer: 6416450

Abmessungen



Abmessung	46 x 40 x 22,5
Länge	40 mm
Breite	45 mm
Höhe	22,5 mm

Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein
ROHS Konform	ja