
Technisches Datenblatt

Montagedeckel für UZD250-3/4

Artikelnummer: 7400613



Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3/4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7400613
Typ	DUF 250-3DAT
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für UZD250-3/4
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	240 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,8962 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montagedeckel für UZD250-3/4

Artikelnummer: 7400613

Abmessungen



Länge	282 mm
Breite	282 mm
Höhe	4 mm
Maß a	100 mm
Maß A	282 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Bodenpflege	nass
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Nenngröße	250 mm
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein