
Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9

Artikelnummer: 7400467



Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7400467
Typ	DUG 250-3 9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	250-2/3 für GES9
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,6116 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9

Artikelnummer: 7400467

Abmessungen



Länge	282 mm
Breite	282 mm
Höhe	4 mm
Maß a	244 mm
Maß A	282 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Nenngröße	250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein