
Technisches Datenblatt

Montagedeckel 350 Nenngröße R4

Artikelnummer: 7400517



Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7400517
Typ	DUG 350-3 R4
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	350-2/3 für R4
Hersteller	OBO
Dimension	383x383x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	335 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,1863 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montagedeckel 350 Nenngröße R4

Artikelnummer: 7400517

Abmessungen



Länge	383 mm
Breite	383 mm
Höhe	4 mm
Maß A	383 mm
Maß d Ø	215 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	350 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Nenngröße	350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R4
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein