
Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Artikelnummer: 7407168




Blinddeckel für GES4 in Montagedeckel.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7407168
Typ	DUG B 4
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für GES4 in Montagedeckel
Hersteller	OBO
Dimension	205x205x3
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	98,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,0089 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Maß A	205 mm
Maß B	205 mm

Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Artikelnummer: 7407168

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Materialstärke	3 mm
Montageöffnung	ohne
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein