
Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für runde Montageöffnung

Artikelnummer: 7407156



Deckelblindplatte für den bodenbündigen Verschluss einer runden Montageöffnung in Montagedeckel DUG. Aus der Typenbezeichnung ist die Größe der Montageöffnung zu erkennen.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7407156
Typ	DUG B R7
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für R7 in Montagedeckel
Hersteller	OBO
Dimension	Ø279mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	142,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,991 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für runde Montageöffnung

Artikelnummer: 7407156

Abmessungen



Maß d Ø	279 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Materialstärke	3 mm
Montageöffnung	ohne
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R7
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein