
Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für runde Montageöffnung

Artikelnummer: 7407160



Deckelblindplatte für den bodenbündigen Verschluss einer runden Montageöffnung in Montagedeckel DUG. Aus der Typenbezeichnung ist die Größe der Montageöffnung zu erkennen.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7407160
Typ	DUG B R9
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für R9 in Montagedeckel
Hersteller	OBO
Dimension	Ø309mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	173,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,9974 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für runde Montageöffnung

Artikelnummer: 7407160

Abmessungen



Maß d Ø	309 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Materialstärke	3 mm
Montageöffnung	ohne
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein