Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Artikelnummer: 2011514



Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre

CE IP 55 M25 M32 M40

TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten


Artikelnummer	2011514
Typ	EDR 25 20-25 LGR
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Rohre
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25/20-25
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,68 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0155 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Artikelnummer: 2011514

Abmessungen



Maß A	2,2 mm
Maß D1	29,5 mm
Maß D2	25,3 mm
Maß D3	18,5 mm
Maß D4	24,2 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Ausführung	offen
für Durchmesser max.	25 mm
für Durchmesser min.	20 mm
für Wandstärke max.	2,2 mm
für Wandstärke min.	2,2 mm
Größe	M25
Halogenfrei	ja
Nenndurchmesser	25 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP55