

Technisches Datenblatt

Buchsenteil 3-polig, Federkraftanschluss



Art.-Nr. 6108052



Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrätig bzw. ultraschallverschweißt, feindrätige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen.

Abmantellänge: 45 mm
Abisolierlänge: 9 mm

Stammdaten

Art.-Nr.	6108052
Typ	BT-F GST18i3p SW
Bezeichnung 1	Buchsenteil 3-polig
Bezeichnung 2	Federkraftanschluss
Farbe	schwarz
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	2,62 kg/100 St.

Technische Daten

