

Technisches Datenblatt

**USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
Art.-Nr. 6104937**

OBO
BETTERMANN



Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelausslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Art.-Nr.	6104937
Typ	MTS-U3A F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger USB 3.0 A-A
Bezeichnung 2	mit Kabel, Buchse-Buchse
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau
RAL-Nummer	7021
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	6,20 kg/100 St.

Technische Daten

 □45	Breite	45,00 mm
	Höhe	45,00 mm
	Tiefe	26,00 mm
	Abmessung	45 x 45 mm
	Ausführung der Oberfläche	matt
	Anzahl der Einheiten	1
	Befestigungsart	einrasten
	Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
	Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
	Klapptdeckel	<input type="checkbox"/>
	Lüsterklemme	<input type="checkbox"/>
	Mit Aufdruck	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mit Staubschutz	<input type="checkbox"/>
	Schutzart	IP20
	Tragring	<input type="checkbox"/>
	Transparent	<input type="checkbox"/>
	Verwendung	USB
	Zugentlastungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>
	Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte