

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.-Nr. 6120108



Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.




PC Polycarbonat

Stammdaten

Art.-Nr.	6120108
Typ	STD-D3 SR02
Bezeichnung 1	Steckdose 33°, 2-fach
Bezeichnung 2	Schutzkontakt
Dimension	250V, 10/16A
Farbe	signalrot
RAL-Nummer	3001
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	7,80 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	90,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	42,00 mm
Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	☐
Anschlussart	Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	2-fach 33°
Ausführung	Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung Steckdosen/Schalter	SCHUKO
Ausführung	SCHUKO
Anzahl Pole	2
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Auswurfmechanismus	☐
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	☐
Betriebstemperatur	-5,00 - 40,00 °C
Fehlerstromschutz	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.-Nr. 6120108



Technische Daten

Halogenfrei	☒
Isolierte Einbau	☐
erhöhter Berührungsschutz	☒
Klappdeckel	☐
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Mit Feinsicherung	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	☐
Überspannungsschutz	☐
Verdrehter Zentraleinsatz	☒