

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.-Nr. 6120130

OBO
BETTERMANN



Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsclips nach IEC 60884-1.



PC Polycarbonat

Produktzusatztext 2	Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
---------------------	---

Stammdaten

Art.-Nr.	6120130
Typ	STD-D3 SWGR3
Bezeichnung 1	Steckdose 33°, 3-fach
Bezeichnung 2	Schutzkontakt
Dimension	250V, 10/16A
Farbe	schwarzgrau
RAL-Nummer	7021
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	11,00 kg/100 St.

Technische Daten

 	Breite Höhe Tiefe Abdeckung Abschließbar Anschlussart Aufdruck/Kennzeichnung Ausführung Ausführung Ausführung der Oberfläche Ausführung Steckdosen/Schalter Ausführung Anzahl Pole Anzahl der Einheiten Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	135,00 mm 45,00 mm 42,00 mm Zentralplatte □ Steckklemme ohne Aufdruck 3-fach 33° Steckdose 33°, 3-fach, Schutzkontakt matt SCHUKO SCHUKO 2,00 3,00 0,00
----------	---	--

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.-Nr. 6120130



Technische Daten

Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Auswurfmechanismus	<input type="checkbox"/>
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Betriebstemperatur	-5,00 - 40,00 °C
Fehlerstromschutz	<input type="checkbox"/>
für erschwerete Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolierte Einbau	<input type="checkbox"/>
erhöhter Berührungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Klappdeckel	<input type="checkbox"/>
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Mit Feinsicherung	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Überspannungsschutz	<input type="checkbox"/>
Verdrehter Zentraleinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>