

# Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>,  
schwarz  
Art.-Nr. 6108157

**OBO**  
BETTERMANN




Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.

CE

## Stammdaten

Art.-Nr.	6108157
Typ	VL-3Q2.5 8 SW
Bezeichnung 1	Verlängerungsleitung
Bezeichnung 2	Querschnitt 3x2,5 mm <sup>2</sup>
Dimension	L8000mm
Farbe	schwarz
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	144,00 kg/100 St.

## Technische Daten



Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Anzahl Pole	3
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Leitungslänge	8.000,00 mm
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP40