
# Technisches Datenblatt

## Einlegeblech A2

## Artikelnummer: 6103614



Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.

| | |
|---|---|
| A2 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6103614 |
| Typ | ELB-L20 A2 |
| Bezeichnung 1 | Einlegeblech |
| Bezeichnung 2 | gelocht, für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 200x3000 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 94,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4402 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Einlegeblech A2

## Artikelnummer: 6103614

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Maß B | 200 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Materialstärke | 1 mm |
| ROHS Konform | ja |