Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Artikelnummer: 3175625

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.



CE

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	3175625
Typ	FRSB M10x25 A2
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Kombimutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x25/25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1854 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Artikelnummer: 3175625

Abmessungen



Länge	25 mm
Maß D	10 mm
Maß L	25 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein