Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4

Artikelnummer: 6407524



Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Unterlegscheibe und Sechskantmutter.


CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6407524
Typ	FRS 10x25 A4
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x25
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2722 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	25 mm
Maß D	24 mm
Maß d	10 mm
Maß L	25 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4

Artikelnummer: 6407524

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein