Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4

Artikelnummer: 6406698



Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Unterlegscheibe und Sechskantmutter.


CE

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6406698
Typ	FRS 8x16 A4
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M8x16
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1002 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	16 mm
Maß D	20 mm
Maß d	8 mm
Maß L	16 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4

Artikelnummer: 6406698

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein