
Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 75 A4

Artikelnummer: 6005568



Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6005568
Typ	G-GRM 75 50 A4
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	75x50x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	79,467 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,0827 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 75 A4

Artikelnummer: 6005568

Abmessungen





Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Breite	1,97 in
Höhe	75 mm
Höhe	2,95 in
Maß A	53 mm
Maß B	53 mm
Maß C	38 mm
Maß H	73 mm

Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 75 A4

Artikelnummer: 6005568

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	22 cm²
Nutzquerschnitt	2200 mm²
Profilform	G-Form
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Schraublose Verbinder	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung