Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279780

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.



St Stahl

Stammdaten


Artikelnummer	6279780
Typ	G-SVS90130RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x30
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2105 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279780

Abmessungen



Länge	30 mm
Breite	133 mm
Höhe	91 mm

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	selbstklebend
Form	universal
für Kanal-Abmessung	90x130
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	90 mm
Kanaltiefe	90 mm
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C