Technisches Datenblatt

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-D90210
Artikelnummer: 6279613



Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	6279613
Typ	GA-DA90210EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	90x210x300
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	291 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	41,8561 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-D90210
Artikelnummer: 6279613

Abmessungen





Länge	300 mm
Breite	210 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	210 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm