Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-S90130
Artikelnummer: 6276943

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle
Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert


Stammdaten

Artikelnummer	6276943
Typ	GA-SI90130EL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x300
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	163,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,3753 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-S90130
Artikelnummer: 6276943

Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	90 x 130 mm
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm