# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

## Artikelnummer: 6274574

Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.




PC/ ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6274574 |
| Typ | GK-E70130WA |
| Bezeichnung 1 | Endstück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x130mm |
| Farbe | weißaluminium; RAL 9006 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2827 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

## Artikelnummer: 6274574

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 29 mm |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 73 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | symmetrisch |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Geeignet für | links/rechts |
| Halogenfrei | nein |
| Schnittkaschierung | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |