
# Technisches Datenblatt

## Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

## Artikelnummer: 6274792

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6274792 |
| Typ | GK-OTGALGR |
| Bezeichnung 1 | Oberteil |
| Bezeichnung 2 | Außeneck, glatt |
| Hersteller | OBO |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2564 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

## Artikelnummer: 6274792

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 76,5 mm |
| Höhe | 12 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anwendung | Außeneck |
| Halogenfrei | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |