Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274560



T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten


Artikelnummer	6274560
Typ	GK-T70130RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	70x130mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	108 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,1779 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274560

Abmessungen



Länge	460 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C