Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 2 Löchern A2

Artikelnummer: 1124685



Verbindungsplatte mit 2 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

CE

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1124685
Typ	GMS 2 VP A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 2 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	100x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5529 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 2 Löchern A2

Artikelnummer: 1124685

Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein