Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte L-Form A2

Artikelnummer: 1124693

Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Winkelverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



CE

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1124693
Typ	GMS 3 VP L A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	L-Form
Hersteller	OBO
Dimension	90x90x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4004 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte L-Form A2

Artikelnummer: 1124693

Abmessungen



Länge	90 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein