Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte T-Form A2

Artikelnummer: 1124695

Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



CE

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1124695
Typ	GMS 4 VP T A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	T-Form
Hersteller	OBO
Dimension	200x95x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,2275 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte T-Form A2

Artikelnummer: 1124695

Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	T-Verbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein